


## AIU-10 後置中空絲膜濾芯

高品質管道式中空絲膜濾芯



應用壓力驅動淨化以滿足嚴格的水質標準

AIU-10超濾膜濾芯能有效去除大於0.2微米的污染物顆粒。捕獲99%的花粉、藻類、細菌、病毒、病菌和有機分子。其膜帶微孔均勻的設計，更能穩定過濾效能。

規格:

| 型號     | AIU-10              | AIU-10EZ               |
|--------|---------------------|------------------------|
| 進出水口徑  | 1/4" FNPT           | 1/4" 快速接頭              |
| 濾芯濾材   | 中空纖維超濾膜             |                        |
| UF 膜孔徑 | 0.2µm               |                        |
| UF 膜面積 | 0.14 M2             |                        |
| UF 尺寸  | L65xD38mm           |                        |
| 過濾容量   | 1500 L              |                        |
| 淨水出水量  | 20ml/min            |                        |
| PE管尺寸  | 1/4" Tube           | 1/4" Tube OD (6.35m/m) |
| 外殼材質   | 食品級PP               |                        |
| 最大進水溫度 | ≤52°C               |                        |
| 最大進水壓力 | 60 PSI 以下           |                        |
| 產品尺寸   | L:250mm x OD:51.7mm |                        |
| 產品重量   | 152g                | 162g                   |

### 兩款1/4"進出水口徑可挑選



快接式  
進出水口



螺牙式  
進出水口



### 微孔均勻，過濾效能穩定

超濾 (UF) 可有效去除大於 0.1~0.2 微米大小的細菌、病毒和其他水污染物

### 中空纖維超濾膜材料 取得NSF認證




貼心提醒

在超濾膜前請安裝抑菌活性碳濾芯，以防止細菌再生



### 內牙1/4"-18牙 & 內牙檔牆特殊設計

內牙1/4"-18牙依國際標準牙規製作及檢驗，並有內牙檔牆特殊設計，避免安裝人員過度迫緊而造成濾瓶裂開之風險



### 不鏽鋼刀夾方形設計

方形設計刀夾，採用不銹鋼304最好等級，抓附力強

### 自動化射出生產

高精密射出模具，每模同時射出8只濾芯殼，提供您更優質及價格更競爭的產品



### 自動化充填及組裝

自動化充填及組裝，減少人工操作，讓每批產品品質一致化、更具競爭力的成本

### 微生物化驗設備

每批Ultrafiltration (UF) 中空絲膜皆需在此化驗設備做生菌培養，再進行中空絲膜過濾後確認生菌去除效果



### 出廠前100%再次進行試漏檢查

為確保品質，針對完工後之產品進行全面的檢查與試驗，防止不合格品流入用戶手中，只有成品檢驗合格後，才允許進行產品包裝



### 生產之碰水零件保證採用 純原料NSF認證無毒聚丙烯(PP)塑鋼材料

為確保品質，產品碰水處之零配件只採用純原料，不使用次料或廢料。採用無毒且NSF認證的聚丙烯(PP)材料，並加入適當比例滑石粉，增強濾瓶的耐受強度



### 通過十萬次可靠性嚴格試驗

在 150 PSI 水壓下，經過長時間耐久測試，以確保品質穩定